

Parameter zur Kombination D8135/D8302/D8714 aus dem Kompaktsystem:



Mischungsverhältnis 3 : 1 : 0,6



DEA 1030-51 oder DEA 1030-57 (klein)



30-45 Min. bei 20°C



SATA RP 1,2 mit 2,0-2,5bar
 DeVilbiss T2/TE20 1,2-1,3 mit 2,0-2,5 bar
 IWATA WS400 Clear 1,3 mit 2,0 bar



1,5 Spritzgänge



15 Min. bei 60°C



Kovax P2000, gefolgt mit P3000,
 Politur 3M Grün Schleifpaste Plus + 3M Gelb Extrafine